

مشخصات فنی:

1. 1 دستگاه منبع تغذیه DC دیجیتال- 30 ولت و 3 آمپر
 3. 1 دستگاه منبع تغذیه AC آنالوگ - 0~12 ولت 3 آمپر
 1. 1 اسیلوسکوپ در صورت نیاز جداگانه باید تهیه گردد
 2. 1 دستگاه مولتی متر دستی آنالوگ و یک دستگاه دستی دیجیتال
 3. 1 دستگاه ولت متر عقربه ای رومیزی
 4. 1 دستگاه آمپر متر عقربه ای رومیزی یک عدد گالوانومتر عقربه رومیزی یک عدد رئوستا
 4. بردهای R1R2R3 RC RLC C1C2C3 L1L2L3 هر کدام یک عدد
- پوستره‌های ضد آب دیواری آموزشی مقاومت های کد رنگی انواع سیم های رابط چند نمونه دو سر موزی - دو سر سوسماری- یک سر موزی یک سر سوسماری-دوسر بی ان سی

محدوده های آزمایش:

در هر آزمایشگاهی قدم اول آشنایی و کار با دستگاه ها و قطعات مورد استفاده در آن آزمایشگاه می باشد. این مجموعه آموزشی جهت آشنایی کاربرها با انواع وسایل اندازه گیری و انواع المان های الکترونیکی می باشد.



نگهداری و تعمیر:

1. از کار در مکان هایی که نوسانات برق وجود دارد بپرهیزید.
2. آب و مواد مرطوب روی دستگاه ریخته نشود.
3. به دستگاه ضربه زده نشود.
4. با ولتاژ کم روشن شود.
5. از اتصال کوتاه مداوم خروجی جلوگیری شود.
6. پس از اتمام کار کلید دستگاه را بر روی OFF قرار داده و کابل برق را قطع نمایید.