

تسنومتر *tensiometer* دستگاه کشش سطحی مایعات

اندازه گیری کشش سطحی اینترفیس مایع/مایع

اندازه گیری کشش سطحی مایع

اندازه گیری غلظت بمرانی مایسل

اندازه گیری زاویه تماس

مدل CMC-101

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ✓ به آسانی قابل نصب و راه اندازی می باشد
- ✓ فضای مورد نیاز حداقل سه برابر ابعاد دستگاه و اینترفیس (50 cm-40cm-50cm)
۱ متر مربع
- ✓ برق ۲۲۰-۲۳۰ V ارت دار (50 Hz) AC
- ✓ وات ۱۵۰ W
- ✓ یک دستگاه کامپیوتر مجهز به پورت سریال نر