


Qeshm Voltage

مجموعه آموزشی آزمایشگاهی ربات

مسیریاب

QV-ROT-ST-A



شرایط محیطی نصب و راه اندازی ربات به شرح ذیل میباشد:

- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۶ متر مربع به دور از و سیمها و کابلهای فشار قوی و با دمای حداکثر ۴۰ درجه
- وجود برق تک فاز ۲۲۰VAC

نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود

- محیط Out door
- محیط با رطوبت بالا
- محیط با دمای بالا
- محیط با نویزپذیری بالا و برق فشار قوی

