

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تک فاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. دستگاه بایستی روی یک میز مناسب با ارتفاع ۸۵ سانتیمتر قرار گیرد. با توجه به اینکه گاهاً فرایندهای حرارتی انجام گرفته با کوره آلودگی ایجاد می کنند، پیشنهاد می گردد محل قرارگیری کوره دارای سیستم تهویه مناسب باشد.