

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه گلاوباکس مدل HSM – vBOX 3

- ✓ فضای آزمایشگاهی با ابعاد حداقل 70×130 سانتی‌متر و ارتفاع 200 سانتی‌متر
 - ✓ یک پریز برق برای دستگاه
 - ✓ فضای 40×40 سانتی‌متر برای قرار گرفتن پمپ خلاء در کنار دستگاه و در فاصله حد اکثر 1 متر از دستگاه
 - ✓ فضای 40×40 سانتی‌متر برای قرار گرفتن کپسول گاز مورد استفاده در گلاوباکس و در فاصله حداکثر 1 متر از دستگاه
-