



تست چگالی ضربه خورده پودر Tapped Density Tester ETAP2



- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.
- دارای صفحه نمایشگر ۴×۲۰ کریستال مایع آبی
- قابلیت انجام تست همزمان و یا مجزا روش ۱ و ۲ USP
- قابلیت تنظیم سرعت ضربه از ۱۰ تا ۳۰۰ ضربه در دقیقه
- قابلیت انتخاب پرش به ارتفاع ۱۴ میلیمتر (روش ۱) و ۳ میلیمتر (روش ۲)
- دارای ۱۰۰ حافظه داخلی برای ذخیره روش کار برای پودرهای مختلف
- دارای ۲ سیلندر (مزور) با حجم های ۱۰۰ و ۲۵۰
- دارای ۲ مبدل سیلندر (مزور) ۱۰۰ و ۲۵۰ برای اتصال به دستگاه
- نمایش تعداد بار ضربه و سرعت پرش و زمان تست بصورت لحظه ای در هنگام تست
- قابلیت تنظیم تعداد بار ضربه از ۱ تا ۹۹۹۹ و زمان از ۱ ثانیه تا ۵۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه
- قابلیت اعتبار سنجی سرعت و ارتفاع پرش
- قابلیت تعویض سیلندرها (مزورها) با سیلندرهایی با حجم مختلف
- دارای محفظه نویزگیر برای کم کردن صدای تولید شده توسط دستگاه
- دارای چرخش همزمان سیلندر در هنگام تست

مشخصات فنی دستگاه

۲۲۰ ولت AC	برق ورودی
کریستال مایع ۴×۲۰ کاراکتری آبی	صفحه نمایشگر
۱۰ تا ۳۰۰ بار در دقیقه با دقت ±۱ دور	محدوده سرعت پرش
۱۰۰ دستور کار مختلف	حافظه داخلی
آلارم پایان تست	هشدار دهنده
۱ تا ۹۹۹۹	محدوده تنظیم تعداد بار پرش
۳ میلیمتر ±۰/۲ و ۱۴ میلیمتر ±۱	محدوده ارتفاع پرش
روش ۱ (۱۴ میلیمتر با سرعت ۳۰۰) و روش ۲ (۳ میلیمتر با سرعت ۲۵۰)	پشتیبانی
اسم محصول-بیج و کد-حجم اولیه و ثانویه-تاریخ و ساعت تست و ۰۰۰	اطلاعات قابل ذخیره
مزور و مبدل ۱۰۰ و ۲۵۰ و شافت اعتبار سنجی	لوازم استاندارد
محفظه نویزگیر	آپشنال
IQ, OQ, PQ	مدارک
۳۱×۲۷×۱۸ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه
۱۰ کیلوگرم	وزن خالص

